

Prepínač krížový IP 66, s čírým priezorom

Kód produktu 3558-07751 39

Dizajn Garant

Radenie 7So, 7

Varianta strieborná



POPIS

Pre radenie So je nutné použiť orientačnú tlejivku.

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami. Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²). Ak dochádza z dôvodu zmien teploty a vlhkosti prostredia k roseniu vnútri prístroja, odporúča sa v jeho škatuli otvoriť odkvapný otvor smerom k zemi. Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44. Ak je v spínači osadená orientačná tlejivka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. Kompaktná žiarivka alebo LED), môže dochádzať k jeho blikaniu. Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.