

Ovládač zapínací IP 66, s čírým priezorom

Kód produktu 3558-91752 39

Dizajn Garant

Radenie 1/0S, 1/0So, 1/0

Varianta strieborná



POPIS

So svorkou N.

Pre radenie So / S je nutné použiť orientačnú / signalizačnú tlejkvu.

10 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami. Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²). Ak dochádza z dôvodu zmien teploty a vlhkosti prostredia k roseniu vnútri prístroja, odporúča sa v jeho škatuli otvoriť odkvapný otvor smerom k zemi.

Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.

Tlejkva ani LED nie je súčasťou spínača.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.