

# Ovládač zapínací IP 66, s čírým priezorom

**Kód produktu** 3558-91752 39

**Dizajn** Garant

**Radenie** 1/0S, 1/0So, 1/0

**Varianta** strieborná



---

## POPIS

---

So svorkou N.

Pre radenie So / S je nutné použiť orientačnú / signalizačnú tlejkvu.

10 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami. Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>). Ak dochádza z dôvodu zmien teploty a vlhkosti prostredia k roseniu vnútri prístroja, odporúča sa v jeho škatuli otvoriť odkvapný otvor smerom k zemi.

Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.

Tlejkva ani LED nie je súčasťou spínača.

Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.