

Tuner FM a DAB+, so zosilňovačom

Kód produktu 2CKA008200A0276

Typové číslo 8215 U-101-500



POPIS

Možnosť počúvania rozhlasu (FM: 87,5 - 108,00 MHz, DAB +: 174 - 240 MHz, pamäť na 8 staníc, funkcia RDS) alebo vonkajšieho zdroja signálu. Podsvietený farebný displej s vysokým rozlíšením (IPS 280 dpi), so zobrazením času, dátumu a ďalších doplnkových informácií.

Svorka AUX konfigurovateľná ako vstup alebo výstup signálu.

Monofonická alebo stereo prevádzka.

Regulácia basov a výšok.

Integrovaná anténa (možnosť pripojenia vodiča ako externej antény).

Funkcia budenia s možnosťou odloženia, automatické vypnutie (Sleep).

Hotelový režim s obmedzením max. hlasitosti.

Vstup 230 V pre zapnutie/vypnutie z iného miesta, napr. snímačom pohybu.

Dovolená impedancia reproduktorov: 4 - 8 Ω

Menovitý výkon: 2 W

Kľudová spotreba: 0,4 W

Stupeň krytia: IP 20

Pracovná teplota: 5 ° C do +40 ° C

Vstavaná hĺbka: 32 mm

230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky pre napájanie a vonkajšie ovládanie L, N, 1 (pre vodiče

max. 1×2,5 mm²).

Bezskrutkové svorky pre signálne vodiče (pre vodiče max. 1×0,75 mm²).