

Termostat univerzálny so spínacími hodinami

Kód produktu 2TKA00004033

Typové číslo TC16-20U



POPIS

Voliteľná funkcia priestorového, podlahového alebo kombinovaného termostatu.

Zobrazenie nastavenej teploty a času.

Možnosť zobrazenia meranej teploty.

Nastaviteľné teploty: +5 ° C do +30 ° C v priestorovom režime, +10 ° C do +50 ° C v podlahovom režime.

Krok zobrazenia a nastavenia teploty: 0,1 ° C

Podlahový teplotný snímač (je súčasťou dodávky): NTC 10 kOhm pri 25 ° C, dĺžka kábla 3 m, koncovka Ø 6 × 21 mm.

Možnosť výberu iných preddefinovaných hodnôt snímača teploty.

Prevádzkové režimy: manuálny, automatický, vypnutý.

Teplota: komfortný, nočný (ECO).

Časový program: max. 4 zmeny teploty pre každý deň alebo pre Po-Pi / So-Ne.

Ďalšie funkcie: softvérové vypnutie, jas a kontrast displeja, zámok tlačidiel, voľba teplotného snímača, minimálna a maximálna limitná teplota podlahy, vonkajšie ovládanie kontaktom, adaptívne regulácie, obmedzenia nastaviteľných teplôt, protimrazová ochrana, ochrana ventilov, nastavenie veľkosti záťaže, automatický prechod zimný / letný čas, voľba jazyka (CZ, EN, RUS, SK, ...).

Pracovná teplota: 0 ° C až +50 ° C.

Vstavaná hĺbka: 20 mm.

Výstup: spínací kontakt relé (v kľudovom režime bez napätia): 16 A (2 A).
230 V AC, 3-vodičové zapojenia.