

Termostat univerzálny so spínacími hodinami (pre plávajúci kryt)

Kód produktu 2CHX880040A0033
Typové číslo TC16-20U



POPIS

Voliteľná funkcia priestorového, podlahového alebo kombinovaného termostatu.

Zobrazenie nastavenej teploty a času.

Možnosť zobrazenia meranej teploty.

Nastaviteľné teploty: +5 °C až +30 °C v priestorovom režime, +10 °C až +50 °C v podlahovom režime.

Krok zobrazenia a nastavenia teploty: 0,1 °C

Podlahový teplotný snímač 3292U-A90100 (2 kOhm PTC) je nutné objednať zvlášť.

Možnosť výberu ďalších preddefinovaných hodnôt podlahového snímača teploty: 2 / 10 / 12 / 15 / 33 / 47 kOhm NTC.

Prevádzkové režimy: manuálny, automatický, vypnuté.

teplota: komfortná, nočná (ECO)

Časový program: max. 4 zmeny teploty pre každý deň alebo pre Po-Pia/So-Ne

ďalšie funkcie: softvérové vypnutie, jas a kontrast displeja, zámok tlačidiel, voľba teplotného snímača, minimálna a maximálna limitná teplota podlahy, ovládanie vnútorným kontaktom, adaptívna regulácia, obedzenie nastaviteľných teplôt, protimrazová ochrana, ochrana ventilov, nastavenie veľkosti záťaže, automatický prechod zimný/letný čas, voľba jazyka (SK, EN, RUS, CZ, ...).

Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C.

Vstavaná hĺbka: 20 mm.

Výstup: spínací kontakt relé (v zopnutom stave 230 V AC – nie je bezpotenciálový): 16 A (2 A).

230 V AC, 3vodičové zapojenie.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
---------	--------------



	2TKA00004033
--	--------------