

# Prvok ovládací 6-násobný kombinovaný, s ovládaním HVAC, snímačem CO<sub>2</sub> /vlhkosti, ABB-Tenton®, zapustený



**Kód produktu** 2CKA006330A0062

**Typové číslo** SBC/U6.0.1-83

**Dizajn** ABB-Tenton®

**Variant** 6-násobný / hliníková strieborná

## POPIS

Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s ovládaním HVAC (kúrenie, ventilácia a chladenie) a snímačom CO<sub>2</sub> / relatívnej vlhkosti / atmosférického tlaku vzduchu.

LCD zobrazuje aktuálnu teplotu, nastavenú teplotu, relatívnu vlhkosť, hodnotu CO<sub>2</sub> a ďalšie.

S popisovým poľom.

Súčasťou balenia sú priehľadné štítky so štandardnými symbolmi.

S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.

Podporuje KNX funkcionality farebné

koncepce označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty, červeno-fialová = scény, biela = neutrálna alebo bez priradenia funkcie) alebo pre štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.

Možnosť konfigurácie „Master/slave“.



Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C až +45 °C.

Rozmery (v × š): 117 × 90 mm

Detailné informácie o výrobku

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 6-násobný / zamatová biela	2CKA006330A0060
 6-násobný / zamatová čierna	2CKA006330A0061