

Prvok ovládací 6-násobný kombinovaný, s ovládaním HVAC, snímačem CO₂ /vlhkosti, ABB-Tenton®, zapustený



Kód produktu 2CKA006330A0062

Typové číslo SBC/U6.0.1-83

Dizajn ABB-Tenton®

Variant 6-násobný / hliníková strieborná

POPIS

Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s ovládaním HVAC (kúrenie, ventilácia a chladenie) a snímačom CO₂ / relatívnej vlhkosti / atmosférického tlaku vzduchu.

LCD zobrazuje aktuálnu teplotu, nastavenú teplotu, relatívnu vlhkosť, hodnotu CO₂ a ďalšie.

S popisovým poľom.

Súčasťou balenia sú prehľadné štítky so štandardnými symbolmi.

S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.

Podporuje KNX funkcionality farebné

koncepce označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty, červeno-fialová = scény, biela = neutrálna alebo bez priradenia funkcie) alebo pre štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.

Možnosť konfigurácie „Master/slave“.

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C až +45 °C.

Rozmery (v × š): 117 × 90 mm

Detailné informácie o výrobku

ĎALŠIE VARIANTY

| Variant | Kód produktu |
|---|-----------------|
|  6-Násobný / Zamatová Biela | 2CKA006330A0060 |
|  6-Násobný / Zamatová Čierna | 2CKA006330A0061 |