

# Prvok ovládacie 10-násobný kombinovaný, s ovládaním HVAC, ABB-Tenton®, zapustený

**Kód produktu** 2CKA006330A0054

**Typové číslo** SBR/U10.0.1-884

**Dizajn** ABB-Tenton®

**Variant** 10-násobný / zamatová biela



## POPIS

Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s ovládaním HVAC (kúrenie, ventilácia a chladenie). LCD zobrazuje aktuálnu teplotu, nastavenú teplotu a ďalšie hodnoty.

S popisovým poľom.

Súčasťou balenia sú priehľadné štítky so štandardnými symbolmi.

S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.

Podporuje KNX funkcionality farebné

konceptie označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie,

oranžová = termostaty, červeno-fialová = scény, biela = neutrálna

alebo bez priradenia funkcie) alebo pre štandardné podsvietenie

červenou a zelenou farbou.

Možnosť konfigurácie „Master/slave“.



Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: -5 °C až +45 °C

Rozmery (v × š): 167 × 90 mm

Detailné informácie o výrobku

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 10-násobný / zamatová čierna	2CKA006330A0055
 10-násobný / hliníková strieborná	2CKA006330A0056