

Prvok ovládacie 10-násobný kombinovaný, s ovládaním HVAC, ABB-Tenton®, zapustený

Kód produktu 2CKA006330A0056
Typové číslo SBR/U10.0.1-83
Dizajn ABB-Tenton®
Variant 10-násobný / hliníková strieborná





POPIS

Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s ovládaním HVAC (kúrenie, ventilácia a chladenie). LCD zobrazuje aktuálnu teplotu, nastavenú teplotu a ďalšie hodnoty.
 S popisovým poľom.
 Súčasťou balenia sú priehľadné štítky so štandardnými symbolmi.
 S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
 Podporuje KNX funkcionality farebné koncepcie označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty, červeno-fialová = scény, biela = neutrálna alebo bez priradenia funkcie) alebo pre štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.
 Možnosť konfigurácie „Master/slave“.
 Stupeň krytia: IP 20
 Rozsah pracovných teplôt: -5 °C až +45 °C
 Rozmery (v × š): 167 × 90 mm

Detailné informácie o výrobku

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	10-násobný / zamatová biela	2CKA006330A0054
	10-násobný / zamatová čierna	2CKA006330A0055