

Prvok ovládací 10-násobný kombinovaný, s ovládaním HVAC, snímačem CO₂ /vlhkosti, ABB-Tenton®, zapustený

Kód produktu 2CKA006330A0066

Typové číslo SBC/U10.0.1-884

Dizajn ABB-Tenton®

Variant 10-násobný / zamatová biela



POPIS

Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s ovládaním HVAC (kúrenie, ventilácia a chladenie) a snímačom CO₂ / relatívnej vlhkosti / atmosférického tlaku vzduchu.

LCD zobrazuje aktuálnu teplotu, nastavenú teplotu, relatívnu vlhkosť, hodnotu CO₂ a ďalšie.

S popisovým poľom.

Súčasťou balenia sú prehľadné štítky so štandardnými symbolmi.

S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.

Podporuje KNX funkcionality farebné

koncepce označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty, červeno-fialová = scény, biela = neutrálna alebo bez priradenia funkcie) alebo pre štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.

Možnosť konfigurácie „Master/slave“.

Stupeň krytia: IP 20

Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C.

Rozmery (v × š): 167 × 90 mm

Detailné informácie o výrobku

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 10-Násobný / Zamatová Čierna	2CKA006330A0067
 10-Násobný / Hliníková Strieborná	2CKA006330A0068