

Modul hlasový (135 mm)

Kód produktu 2TMA200160A0001

Typové číslo M251381A-A

Variant štandardný



POPIS

Prístroj pre hlasovú komunikáciu v systéme (kryty AUDIO tabiel).

Pripojenie systémovej zbernice pre celé tlačidlové tablo.

3 stavové LED diódy, snímač intenzity osvetlenia (režim deň/noc)

Svorky pre pripojenie zámku (potenciálový kontakt).

Svorky pre pripojenie snímača otvorenia dverí alebo zámku.

Svorky pre pripojenie odchodového tlačidla.

Nastaviteľný časový interval pre otvorenie zámku.

nastavenie hlasitosti komunikácie.

Možnosť nastavenia jednoduchého alebo dvojitého režimu tlačidiel.

Rozmery (v × š × h): 72 × 97 × 28 mm


Stupeň krytia: IP 54

Pracovné teploty: -40 až +55 °C

*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.

Modul je kompatibilný s platformou 135 mm aj s platformou 125 mm.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 antracitová	2TMA220161B1007