

Kombinácia istič/chránič DS301C, 1fázový

Kód produktu 2CSR255063R1205

Typové číslo DS301C B20 AC30

Variant 20A



POPIS

Kombinácia istič/chránič DS300C, 1fázový, 1modulový

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.

Rada DS300C.

Počet modulov/pólov: 1 (1P+N)

Vypínacia charakteristika: B

Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 6 kA

Menovitý reziduálny prúd: 30 mA

Typ: AC

Možnosť dovybaviť príslušenstvom: Nie

Indikátor polohy kontaktov: ano

Indikátor zemnej poruchy: ano

Menovité napätie: 230/240 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP 20

Teplota okolia: -25 °C až +55 °C

Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C

pripojenie pevného/lankového Cu vodiča: max. 16 mm²

pripojenie pružného Cu vodiča: max. 16 mm²

Uťahovací moment: 1,2 N·m

Max. prierez prípojnic: 10 mm²

Montážna poloha: ľubovoľná

Napájacia strana: ľubovoľná

Rozmery (V × H × Š): 85 × 69 × 35 mm

Spĺňa normu: STN EN 61009-1, STN EN 61009-2-1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 6A	2CSR255063R1065
 10A	2CSR255063R1105
 13A	2CSR255063R1135
 16A	2CSR255063R1165
 6A	2CSR255063R1064
 10A	2CSR255063R1104
 13A	2CSR255063R1134
 16A	2CSR255063R1164
 20A	2CSR255063R1204

