

# Kombinácia istič/chránič DS301C, 1fázový

**Kód produktu** 2CSR255063R1205

**Typové číslo** DS301C B20 AC30

**Variant** 20A



## POPIS

Kombinácia istič/chránič DS300C, 1fázový, 1modulový

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.

Rada DS300C.

Počet modulov/pólov: 1 (1P+N)

Vypínacia charakteristika: B

Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 6 kA

Menovitý reziduálny prúd: 30 mA

Typ: AC

Možnosť dovybaviť príslušenstvom: Nie

Indikátor polohy kontaktov: ano

Indikátor zemnej poruchy: ano

Menovité napätie: 230/240 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP 20

Teplota okolia: -25 °C až +55 °C

Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C

prípojenie pevného/lankového Cu vodiča: max. 16 mm<sup>2</sup>

prípojenie pružného Cu vodiča: max. 16 mm<sup>2</sup>

Uťahovací moment: 1,2 N·m

Max. prierez prípojnic: 10 mm<sup>2</sup>

Montážna poloha: ľubovoľná

Napájacia strana: ľubovoľná

Rozmery (V × H × Š): 85 × 69 × 35 mm

## ĎALŠIE VARIANTY

| Variant   | Kód produktu    |
|---|-----------------|
|  6A    | 2CSR255063R1065 |
|  10A  | 2CSR255063R1105 |
|  13A | 2CSR255063R1135 |
|  16A | 2CSR255063R1165 |
|  6A  | 2CSR255063R1064 |
|  10A | 2CSR255063R1104 |
|  13A | 2CSR255063R1134 |
|  16A | 2CSR255063R1164 |
|  20A | 2CSR255063R1204 |

