

# Kombinácia istič/chránič DS301C, 1fázový

**Kód produktu** 2CSR255163R1105

**Typové číslo** DS301C B10 A30

**Variant** 10A



## POPIS

Kombinácia istič/chránič DS300C, 1fázový, 1modulový

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.

Rada DS300C.

Počet modulov/pólov: 1 (1P+N)

Vypínacia charakteristika: B

Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 6 kA

Menovitý reziduálny prúd: 30 mA

Typ: A

Možnosť dovybaviť príslušenstvom: Nie

Indikátor polohy kontaktov: ano

Indikátor zemnej poruchy: ano

Menovité napätie: 230/240 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP 20

Teplota okolia: -25 °C až +55 °C

Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C

prípojenie pevného/lankového Cu vodiča: max. 16 mm<sup>2</sup>

prípojenie pružného Cu vodiča: max. 16 mm<sup>2</sup>

Uťahovací moment: 1,2 N·m

Max. prierez prípojnic: 10 mm<sup>2</sup>

Montážna poloha: ľubovoľná

Napájacia strana: ľubovoľná

Rozmery (V × H × Š): 85 × 69 × 35 mm

## ĎALŠIE VARIANTY

**Variant** **Kód produktu**

	6A	2CSR255163R1065
	13A	2CSR255163R1135
	16A	2CSR255163R1165
	20A	2CSR255163R1205
	6A	2CSR255163R1064
	10A	2CSR255163R1104
	13A	2CSR255163R1134
	16A	2CSR255163R1164
	20A	2CSR255163R1204

