

Kombinácia istič/chránič DS301C, 1fázový

Kód produktu 2CSR255163R1204

Typové číslo DS301C C20 A30

Variant 20A



POPIS

Kombinácia istič/chránič DS300C, 1fázový, 1modulový

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.

Rada DS300C.

Počet modulov/pólov: 1 (1P+N)

Vypínacia charakteristika: C

Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 6 kA

Menovitý reziduálny prúd: 30 mA

Typ: A

Možnosť dovybaviť príslušenstvom: Nie

Indikátor polohy kontaktov: ano

Indikátor zemnej poruchy: ano

Menovité napätie: 230/240 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP 20

Teplota okolia: -25 °C až +55 °C

Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C

prípojenie pevného/lankového Cu vodiča: max. 16 mm²

prípojenie pružného Cu vodiča: max. 16 mm²

Uťahovací moment: 1,2 N·m

Max. prierez prípojnic: 10 mm²

Montážna poloha: ľubovoľná

Napájacia strana: ľubovoľná

Rozmery (V × H × Š): 85 × 69 × 35 mm

ĎALŠIE VARIANTY

| Variant | Kód produktu |
|---------|--------------|
|---------|--------------|



| | |
|----|-----------------|
| 6A | 2CSR255163R1065 |
|----|-----------------|



| | |
|-----|-----------------|
| 10A | 2CSR255163R1105 |
|-----|-----------------|



| | |
|-----|-----------------|
| 13A | 2CSR255163R1135 |
|-----|-----------------|



| | |
|-----|-----------------|
| 16A | 2CSR255163R1165 |
|-----|-----------------|



| | |
|-----|-----------------|
| 20A | 2CSR255163R1205 |
|-----|-----------------|



| | |
|----|-----------------|
| 6A | 2CSR255163R1064 |
|----|-----------------|



| | |
|-----|-----------------|
| 10A | 2CSR255163R1104 |
|-----|-----------------|



| | |
|-----|-----------------|
| 13A | 2CSR255163R1134 |
|-----|-----------------|



| | |
|-----|-----------------|
| 16A | 2CSR255163R1164 |
|-----|-----------------|

