

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s nabíjaním 2x USB-A

Kód produktu 5569A-A22357 N

Dizajn Tango®

Radenie 2P+PE

Variant čierna



POPIS

pre súčasné používanie zásuvky a nabíjanie alebo napájanie dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla typu A.

Podpora nabíjacieho protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.

Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.

Menovitý prúd jedného výstupu (druhý výstup nepoužiť): 3 A

Kľudová spotreba: 75 mW

Nie je možné používať k datovému prenosu.

Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C

Stupeň krytia: IP 20, SELV

Vstavaná hĺbka: 39,5 mm








Typový rad: 20 MUCB2USB

16 A, 250 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela	5569A-A22357 B
 slonová kosť	5569A-A22357 C
 šedá	5569A-A22357 S
 béžová	5569A-A22357 D
 vresová červená	5569A-A22357 R2
 dymová šedá	5569A-A22357 S2
 hnedá	5569A-A22357 H