

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s nabíjaním 2x USB-A

Kód produktu 5569H-A22357 70

Dizajn Levit®M

Radenie 2P+PE

Variant titánová / dymová čierna



POPIS

pre súčasné používanie zásuvky a nabíjanie alebo napájanie dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla typu A.

Podpora nabíjacieho protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.

Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.

Menovitý prúd jedného výstupu (druhý výstup nepoužiť): 3 A

Kľudová spotreba: 75 mW

Nie je možné používať k datovému prenosu.

Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C

Stupeň krytia: IP 20, SELV

Vstavaná hĺbka: 39,5 mm

Typový rad: 20 MUCB2USB

16 A, 250 V AC, 50/60 Hz

V prípade samostatnej inštalácie zásuvky je nutné použiť rámček s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..).




V prípade inštalácie zásuvky do viacnásobných kombinácií je nutné použiť štandardný rámček odpovedajúci násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podľa pozície zásuvky v rámčeku je potrebné použiť ešte krajný alebo stredný kryt rámčeka s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).

K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..).

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 onyx / dymová čierna	5569H-A22357 63
 perletová / ľadová biela	5569H-A22357 68
 oceľová / dymová čierna	5569H-A22357 69