

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s nabíjaním 2x USB-A

Kód produktu 5569E-A22357 32

Dizajn Time®, Time® Arbo

Radenie 2P+PE

Variant starostrieborná

Status Výbeh



POPIS

pre súčasné používanie zásuvky a nabíjanie alebo napájanie dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla typu A.

Podpora nabíjacieho protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.

Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.

Menovitý prúd jedného výstupu (druhý výstup nepoužiť): 3 A

Kľudová spotreba: 75 mW

Nie je možné používať k datovému prenosu.

Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C

Stupeň krytia: IP 20, SELV

Vstavaná hĺbka: 39,5 mm






Typový rad: 20 MUCB2USB

16 A, 250 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 šampanská	5569E-A22357 33
 antracitová	5569E-A22357 34
 ocelová	5569E-A22357 36
 biela / ľadová biela	5569E-A22357 01
 biela / biela	5569E-A22357 03
 titánová	5569E-A22357 08