

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s nabíjaním 2x USB-A

Kód produktu 2CKA002017A1897
Typové číslo 20 MUCB2USB-866-500
Dizajn future® linear
Radenie 2P+PE
Variant ušľachtilá oceľ
Status Výbeh









POPIS

pre súčasné používanie zásuvky a nabíjanie alebo napájanie dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla typu A.
 Podpora nabíjacieho protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.
 Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
 Menovitý prúd jedného výstupu (druhý výstup nepoužiť): 3 A
 Kľudová spotreba: 75 mW
 Nie je možné používať k datovému prenosu.
 Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C
 Stupeň krytia: IP 20, SELV
 Vstavaná hĺbka: 39,5 mm
 Typový rad: 20 MUCB2USB
 16 A, 250 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
 Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 hliníková strieborná	2CKA002017A1890
 zamatová biela	2CKA002017A1893
 zamatová čierna	2CKA002017A1894
 slonová kosť	2CKA002017A1889
 antracitová	2CKA002017A1903
 štúdiová biela	2CKA002017A1891