

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s nabíjaním 2x USB-A

**Kód produktu** 2CKA002017A1893  
**Typové číslo** 20 MUCB2USB-884-500  
**Dizajn** future® linear, Busch-axcent®  
**Radenie** 2P+PE  
**Variant** zamatová biela



## POPIS

pre súčasné používanie zásuvky a nabíjanie alebo napájanie dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla typu A.

Podpora nabíjacieho protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.

Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.

Menovitý prúd jedného výstupu (druhý výstup nepoužiť): 3 A

Kľudová spotreba: 75 mW

Nie je možné používať k datovému prenosu.

Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C

Stupeň krytia: IP 20, SELV

Vstavaná hĺbka: 39,5 mm






Typový rad: 20 MUCB2USB

16 A, 250 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 ušľachtilá oceľ	2CKA002017A1897
 hliníková strieborná	2CKA002017A1890
 zamatová čierna	2CKA002017A1894
 slonová kosť	2CKA002017A1889
 antracitová	2CKA002017A1903
 štúdiová biela	2CKA002017A1891