

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s nabíjaním 2x USB-A

**Kód produktu** 2CKA002017A1894  
**Typové číslo** 20 MUCB2USB-885-500  
**Dizajn** future® linear, Busch-axcent®  
**Radenie** 2P+PE  
**Variant** zamatová čierna  
**Status** Výbeh







## POPIS

pre súčasné používanie zásuvky a nabíjanie alebo napájanie dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla typu A.  
 Podpora nabíjacieho protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.  
 Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.  
 Menovitý prúd jedného výstupu (druhý výstup nepoužiť): 3 A  
 Kľudová spotreba: 75 mW  
 Nie je možné používať k datovému prenosu.  
 Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C  
 Stupeň krytia: IP 20, SELV  
 Vstavaná hĺbka: 39,5 mm  
 Typový rad: 20 MUCB2USB  
 16 A, 250 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.  
 Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Hliníková Strieborná	2CKA002017A1890
 Zamatová Biela	2CKA002017A1893
 Slonová Kost'	2CKA002017A1889
 Antracitová	2CKA002017A1903
Štúdiová Biela	2CKA002017A1891
Ušľachtilá Oceľ	2CKA002017A1897