

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami

**Kód produktu** 6619H-A06357 64

**Dizajn** Levit®

**Radenie** 2P+PE

**Variant** žltá / dymová čierna



## POPIS

Bezpečnostné clonky sú integrované v prístroji zásuvky.

IP 40










16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela / Ľadová Biela	6619H-A06357 01
 Biela / Biela	6619H-A06357 03
 Šedá / Bílá	6619H-A06357 16
 Slonová Kost / Bílá	6619H-A06357 17
 Macchiato / Biela	6619H-A06357 18
 Biela / Dymová Čierna	6619H-A06357 62
 Červená / Dymová Čierna	6619H-A06357 65
 Oranžová / Dymová Čierna	6619H-A06357 66
 Zelená / Dymová Čierna	6619H-A06357 67