

Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami, s viečkom, bezskrútkové svorky



Kód produktu 6619A-A06997 C

Dizajn Tango®

Radenie 2P+PE

Variant slonová kosť

POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901A-B ...).

Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).

Bezpečnostné clonky sú integrované v prístroji zásuvky.

Stupeň krytia: IP 44

16 A, 250 V AC

Upevnenie pomocou skrutiek.







Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Prístroj spíňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

| | Variant | Kód produktu |
|---|-----------------|-----------------|
|  | biela | 6619A-A06997 B |
|  | dymová šedá | 6619A-A06997 S2 |
|  | hnedá | 6619A-A06997 H |
|  | vresová červená | 6619A-A06997 R2 |
|  | běžová | 6619A-A06997 D |
|  | šedá | 6619A-A06997 S |