

# Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami, s viečkom, bezskrútkové svorky



**Kód produktu** 6619A-A06997 S2

**Dizajn** Tango®

**Radenie** 2P+PE

**Variant** dymová šedá

## POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901A-B ...).

Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).

Bezpečnostné clonky sú integrované v prístroji zásuvky.

Stupeň krytia: IP 44

16 A, 250 V AC

Upevnenie pomocou skrutiek.







Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Prístroj spíňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela	6619A-A06997 B
 slonová kosť	6619A-A06997 C
 hnedá	6619A-A06997 H
 vresová červená	6619A-A06997 R2
 béžová	6619A-A06997 D
 šedá	6619A-A06997 S