

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami

**Kód produktu** 6619E-A06357 08

**Dizajn** Time®, Time® Arbo

**Radenie** 2P+PE

**Variant** titánová



## POPIS

Bezpečnostné clonky sú integrované v prístroji zásuvky.

IP 40







16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela / ľadová biela	6619E-A06357 01
 biela / biela	6619E-A06357 03
 starostrieborná	6619E-A06357 32
 šampanská	6619E-A06357 33
 antracitová	6619E-A06357 34
 oceľová	6619E-A06357 36