

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami

Kód produktu 6619E-A06357 36

Dizajn Time®, Time® Arbo

Radenie 2P+PE

Varianta oceľová



POPIS

Bezpečnostné clonky sú integrované v prístroji zásuvky.

IP 40







16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Varianta		Kód produktu
	Biela / Ladvá Biela	6619E-A06357 01
	Biela / Biela	6619E-A06357 03
	Titánová	6619E-A06357 08
	Starostrieborná	6619E-A06357 32
	Šampanská	6619E-A06357 33
	Antracitová	6619E-A06357 34