


Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami

Kód produktu 6619H-A06357 63

Dizajn Levit®M

Radenie 2P+PE

Varianta onyx / dymová čierna



POPIS

Bezpečnostné clonky sú integrované v prístroji zásuvky.

IP 40




16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	perleťová / ľadová biela	6619H-A06357 68
	oceľová / dymová čierna	6619H-A06357 69
	titánová / dymová čierna	6619H-A06357 70