

# Zásuvka jednonásobná 55×55, s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami

**Kód produktu** 6619H-A06557 68

**Dizajn** Levit®M

**Radenie** 2P+PE

**Variant** perleťová / ľadová biela



## POPIS

Bezpečnostné clonky sú integrované v prístroji zásuvky.

IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnenie šrúbami.

Bezšrubové svorky (Pre vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).




V prípade samostatnej inštalácie prístroja je nutné použiť rámček s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..).

V prípade inštalácie prístroja do viacnásobných kombinácií je nutné použiť štandardný rámček odpovedajúci násobnosti (3901H-A050.0 ..). podľa pozície prístroja v rámčeku je treba použiť ešte krajný alebo stredný kryt rámčeka s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).

K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 onyx	6619H-A06557 63
 oceľová	6619H-A06557 69
 titánová	6619H-A06557 70