

# Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami, s viečkom

**Kód produktu** 6619H-A06997 62

**Dizajn** Levit®

**Radenie** 2P+PE

**Variant** biela / dymová čierna



## POPIS

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901H-A050.0 ..).  
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov.

Bezpečnostné clonky sú integrované v prístroji zásuvky.

Stupeň krytia: IP 44

16 A, 250 V AC

Upevnenie pomocou skrutiek.



Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela / biela	6619H-A06997 03
	macchiato / biela	6619H-A06997 18