

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s integrovanými clonkami

**Kód produktu** 6619B-A06357 866

**Dizajn** future® linear

**Radenie** 2P+PE

**Varianta** ušľachtilá oceľ



## POPIS







Bezpečnostné clonky sú integrované v prístroji zásuvky.  
16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Povrch krytu je z kovového materiálu.

## ĎALŠIE VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	antracitová	6619B-A06357 81
	slonová kosť	6619B-A06357 82
	hliníková strieborná	6619B-A06357 83
	štúdiová biela	6619B-A06357 84
	zamatová biela	6619B-A06357 884
	zamatová čierna	6619B-A06357 885