

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s nabíjaním (USB-A + USB-C)

**Kód produktu** 2CKA002017A1921  
**Typové číslo** 20 MUCB2USBAC-92-507  
**Dizajn** basic55®  
**Radenie** 2P+PE  
**Variant** slonová kosť



## POPIS



Na napájanie a podporu mobilných zariadení cez USB kábel.  
 Súčasné nabíjanie cez USB pripojenie a používanie zásuvky s ochranným kolíkom.  
 S 1x USB typu A a 1x USB typu C výstupmi.  
 Podpora nabíjacieho protokolu na USB-A pripojení: Apple MFI s 2.4 A a BC 1.2 s 1.5 A.  
 Podpora nabíjacieho protokolu na USB-C pripojení: USB-PD do 3 A, Apple MFI do 2.4 A a BC 1.2 s 1.5 A.  
 Elektronická ochrana proti skratu.  
 Elektronická ochrana proti preťaženiu.  
 USB-A port: Max. prúd 2.4 A.  
 USB-C port: Max. prúd 3 A \* 3 A vyžaduje schválené nabíjacie káble.  
 Žiadny prenos dát medzi USB portami.  
 Použite kryt proti prachu 2098-500 pre USB-A port pri čistení zariadenia.  
 Pracovná teplota: 5 °C až +35 °C  
 Stupeň krytia: IP 20, SELV  
 Vstavaná hĺbka: 39,5 mm

16 A, 250 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.  
 Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela	2CKA002017A1922
 grafit šedá	2CKA002017A1923