

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s nabíjaním (USB-A + USB-C)

Kód produktu 2CKA002017A1923
Typové číslo 20 MUCB2USBAC-95-507
Dizajn basic55®
Radenie 2P+PE
Variant grafit šedá



POPIS

Na napájanie a podporu mobilných zariadení cez USB kábel.
 Súčasné nabíjanie cez USB pripojenie a používanie zásuvky s ochranným kolíkom.

S 1x USB typu A a 1x USB typu C výstupmi.

Podpora nabíjacieho protokolu na USB-A pripojení: Apple MFI s 2.4 A a BC 1.2 s 1.5 A.

Podpora nabíjacieho protokolu na USB-C pripojení: USB-PD do 3 A, Apple MFI do 2.4 A a BC 1.2 s 1.5 A.

Elektronická ochrana proti skratu.

Elektronická ochrana proti preťaženiu.

USB-A port: Max. prúd 2.4 A.

USB-C port: Max. prúd 3 A* *3 A vyžaduje schválené nabíjacie káble.

Žiadny prenos dát medzi USB portami.

Použite kryt proti prachu 2098-500 pre USB-A port pri čistení zariadenia.

Pracovná teplota: 5 °C až +35 °C

Stupeň krytia: IP 20, SELV

Vstavaná hĺbka: 39,5 mm



16 A, 250 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela	2CKA002017A1922
 slonová kosť	2CKA002017A1921