

Prístroj stmievača pre regulovateľné LED žiarovky, pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie



Kód produktu 2CKA006512A0354

Typové číslo 6523 UR-104-500

Radenie 6

POPIS

Nastaviteľná minimálna úroveň jasů.

Nehlučná prevádzka vďaka technológii MOS-FET.

Elektronická poisťka proti skratu a preťaženiu.

Pre stmievateľné retrofitové LED žiarovky (LED) na 230 V AC alebo napájané z vinutých alebo elektronických transformátorov.

Pre vákuové a halogénové žiarovky na 230 V AC alebo napájané z vinutých či elektronických transformátorov.

Retrofitové LED zdroje a obyčajné žiarovky je možné kombinovať.

Manuálne nastaviteľný režim fázovej regulácie na nábežnej alebo zostupnej hrane.

2vodičové pripojenie, 230 V AC, 50/60 Hz

Menovitý výkon (L): 2 - 100 W/VA (regulácia na nábežnej hrane)

Menovitý výkon (R, C): 10 - 360 W/VA (regulácia na zostupnej hrane)

Menovitý výkon (LEDi): 2 - 100 W/VA (regulácia na nábežnej hrane)

Menovitý výkon (LEDi): 2 - 200 W/VA (regulácia na zostupnej hrane)

Maximálny spínací výkon:

360 W

Halogénové nízkonapäťové žiarovky s elektronickými transformátormi (kapacitné záťaže) 200 VA

Halogénové nízkonapäťové žiarovky s vinutými transformátormi (induktívne záťaže) 100 VA

Žiarovky alebo halogénové vysokonapäťové žiarovky 360 W

LEDi 200 VA

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).

Kryt môže byť osvetlený tlejivkou (dúťnavka sa objednáva samostatne alebo je súčasťou dodávky krytu).