

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s USB nabíjaním (USB-A + USB-C)



Kód produktu 2CHA693257A4507

Typové číslo 5569A-A32357 S2

Dizajn Tango®

Radenie 2P+PE

Variant dymová šedá

POPIS

Pre súčasné používanie zásuvky a nabíjanie alebo napájanie dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla typu A alebo C.
 Výstup USB-A: podpora nabíjacieho protokolu Apple MFi s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.

Výstup USB-C: podpora nabíjacieho protokolu USB PD (Power Delivery) s 3 A, Apple MFi s 2,4 A a BC 1.2 DCP s 1,5 A

Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.

Menovitý prúd jedného výstupu (druhý výstup nepoužitý): 3 A

Kľudová spotreba: 75 mW

Nemožno používať na dátový prenos.

Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C

Stupeň krytia: IP 20, SELV

Zabudovateľná hĺbka: 39,5 mm

Bezskrútkové pripojenie vodičov.






Typová rada: 20 MUCB2USBAC

16 A, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo úchytkami.

Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela	2CHA693257A4500
 slonová kosť	2CHA693257A4511
 šedá	2CHA693257A4517
 béžová	2CHA693257A4568
 hnedá	2CHA693257A4528
 čierna	2CHA693257A4509
 vresová červená	2CHA693257A4533