


Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s USB nabíjaním (USB-A + USB-C)



Kód produktu 2CHE693257A4034

Typové číslo 5569E-A32357 34

Dizajn Time®, Time® Arbo

Radenie 2P+PE

Varianta antracitová

POPIS

Pre súčasné používanie zásuvky a nabíjanie alebo napájanie dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla typu A alebo C.
 Výstup USB-A: podpora nabíjacieho protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.

Výstup USB-C: podpora nabíjacieho protokolu USB PD (Power Delivery) s 3 A, Apple MFi s 2,4 A a BC 1.2 DCP s 1,5 A
 Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.

Menovitý prúd jedného výstupu (druhý výstup nepoužitý): 3 A

Kľudová spotreba: 75 mW

Nemožno používať na dátový prenos.

Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C

Stupeň krytia: IP 20, SELV

Zabudovateľná hĺbka: 39,5 mm

Bezskrútkové pripojenie vodičov.

Typová rada: 20 MUCB2USBAC

16 A, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo úchytkami.

Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

ĎALŠIE VARIANTY

Varianta	Kód produktu
Biela / Biela	2CHE693257A4003
Titanová	2CHE693257A4008
Starostrieborná	2CHE693257A4032
Šampanská	2CHE693257A4033
Oceľová	2CHE693257A4036
Biela / Ľadová Biela	2CHE693257A4001