

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s USB nabíjaním (USB-A + USB-C)



Kód produktu 2CKA002017A1919
Typové číslo 20 MUCB2USBAC-885-500
Dizajn future® linear, solo®
Radenie 2P+PE
Variant zamatová čierna

POPIS

Pre súčasné používanie zásuvky a nabíjanie alebo napájanie dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla typu A alebo C.
 Výstup USB-A: podpora nabíjacieho protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.
 Výstup USB-C: podpora nabíjacieho protokolu USB PD (Power Delivery) s 3 A, Apple MFi s 2,4 A a BC 1.2 DCP s 1,5 A
 Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
 Menovitý prúd jedného výstupu (druhý výstup nepoužitý): 3 A
 Kľudová spotreba: 75 mW
 Nemožno používať na dátový prenos.
 Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C
 Stupeň krytia: IP 20, SELV
 Zabudovateľná hĺbka: 39,5 mm
 Bezskrútkové pripojenie vodičov.
 Typová rada: 20 MUCB2USBAC
 16 A, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo úchytkami.
 Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	zamatová biela	2CKA002017A1918
	štúdiová biela	2CKA002017A1916
	hliníková strieborná	2CKA002017A1915
	ušľachtilá oceľ	2CKA002017A1920
	slonová kosť	2CKA002017A1914
	antracitová	2CKA002017A1913