

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s USB nabíjaním (USB-A + USB-C)









**Kód produktu** 2CKA002017A1913  
**Typové číslo** 20 MUCB2USBAC-81-500  
**Dizajn** future® linear, solo®  
**Radenie** 2P+PE  
**Variant** antracitová

## POPIS

Pre súčasné používanie zásuvky a nabíjanie alebo napájanie dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla typu A alebo C.  
 Výstup USB-A: podpora nabíjacieho protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.  
 Výstup USB-C: podpora nabíjacieho protokolu USB PD (Power Delivery) s 3 A, Apple MFi s 2,4 A a BC 1.2 DCP s 1,5 A  
 Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.  
 Menovitý prúd jedného výstupu (druhý výstup nepoužitý): 3 A  
 Kľudová spotreba: 75 mW  
 Nemožno používať na dátový prenos.  
 Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C  
 Stupeň krytia: IP 20, SELV  
 Zabudovateľná hĺbka: 39,5 mm  
 Bezskrútkové pripojenie vodičov.  
 Typová rada: 20 MUCB2USBAC  
 16 A, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo úchytkami.  
 Bezskrútkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 zamatová biela	2CKA002017A1918
 štúdiová biela	2CKA002017A1916
 hliníková strieborná	2CKA002017A1915
 ušľachtilá oceľ	2CKA002017A1920
 slonová kosť	2CKA002017A1914
 zamatová čierna	2CKA002017A1919