

AK612E2 rozvodnica nástenná, bez dvierok

Kód produktu 2CPX032568R9999

Typové číslo AK612E2

Variant 12 (13) modulov







POPIS

Rozvodnice rady AK600 sú určené pre nástennú montáž.
Rozvodnice obsahujú N/PE kombinácie skrutkových svoriek.
Výrobky sú certifikované ako úplný kryt podľa ČSN EN 60670-24.
Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz
Menovitý prúd: do 63 A
Rozstup medzi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytia: IP 30
Mechanická odolnosť: IK 07
Farba: RAL 9016
Počet stĺpcov rozvodnice: 1
Počet radov: 1
Počet modulov: 12 (13)
Rozmery š x v x h [mm]: 339 x 328 x 98

Pre viac informácií: [AK612E2 | ABB](#)

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	24 (28) modulov	2CPX032569R9999
	36 (41) modulov	2CPX032570R9999
	48 (56) modulov	2CPX032571R9999
	60 (69) modulov	2CPX032572R9999