

AK636N3 nástenná rozvodnica, bez dvierok

Kód produktu 2CPX032565R9999

Typové číslo AK636N3

Variant 36 (41) modulov







POPIS

Rozvodnice rady AK600 sú určené pre nástennú montáž.
 Rozvodnice obsahujú N/PE kombinácie rýchlosvoriek.
 Výrobky sú certifikované ako úplný kryt podľa ČSN EN 60670-24.
 Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz
 Menovitý prúd: do 63 A
 Rozstup medzi lištami DIN: 125 mm
 Stupeň krytia: IP 30
 Mechanická odolnosť: IK 07
 Farba: RAL 9016
 Počet stĺpcov rozvodnice: 1
 Počet radov: 3
 Počet modulov: 36 (41)
 Rozmery š x v x h [mm]: 339 x 578 x 98

Pre viac informácií: [AK636N3 | ABB](#)

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	12 (13) modulov	2CPX032563R9999
	24 (28) modulov	2CPX032564R9999
	48 (56) modulov	2CPX032566R9999
	60 (69) modulov	2CPX032567R9999