

# AK636N3 nástenná rozvodnica, bez dvierok

**Kód produktu** 2CPX032565R9999

**Typové číslo** AK636N3

**Variant** 36 (41) modulov







## POPIS

Rozvodnice rady AK600 sú určené pre nástennú montáž.  
 Rozvodnice obsahujú N/PE kombinácie rýchlosvoriek.  
 Výrobky sú certifikované ako úplný kryt podľa ČSN EN 60670-24.  
 Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz  
 Menovitý prúd: do 63 A  
 Rozstup medzi lištami DIN: 125 mm  
 Stupeň krytia: IP 30  
 Mechanická odolnosť: IK 07  
 Farba: RAL 9016  
 Počet stĺpcov rozvodnice: 1  
 Počet radov: 3  
 Počet modulov: 36 (41)  
 Rozmery š x v x h [mm]: 339 x 578 x 98

Pre viac informácií: [AK636N3 | ABB](#)

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 12 (13) Modulov	2CPX032563R9999
 24 (28) Modulov	2CPX032564R9999
 48 (56) Modulov	2CPX032566R9999
 60 (69) Modulov	2CPX032567R9999