

# AK648N4 nástenná rozvodnica, bez dvierok

**Kód produktu** 2CPX032566R9999

**Typové číslo** AK648N4

**Variant** 48 (56) modulov



## POPIS

Rozvodnice rady AK600 sú určené pre nástennú montáž.  
 Rozvodnice obsahujú N/PE kombinácie rýchlosvoriek.  
 Výrobky sú certifikované ako úplný kryt podľa ČSN EN 60670-24.  
 Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz  
 Menovitý prúd: do 63 A  
 Rozstup medzi lištami DIN: 125 mm  
 Stupeň krytia: IP 30  
 Mechanická odolnosť: IK 07  
 Farba: RAL 9016  
 Počet stĺpcov rozvodnice: 1  
 Počet radov: 4  
 Počet modulov: 48 (56)  
 Rozmery š x v x h [mm]: 339 x 703 x 98

Pre viac informácií: [AK648N4 | ABB](#)

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	12 (13) modulov	2CPX032563R9999
	24 (28) modulov	2CPX032564R9999
	36 (41) modulov	2CPX032565R9999
	60 (69) modulov	2CPX032567R9999