

# AK660N4 nástenná rozvodnica, bez dvierok

**Kód produktu** 2CPX032567R9999

**Typové číslo** AK660N4

**Variant** 60 (69) modulov



## POPIS

Rozvodnice rady AK600 sú určené pre nástennú montáž.  
 Rozvodnice obsahujú N/PE kombinácie rýchlosvoriek.  
 Výrobky sú certifikované ako úplný kryt podľa ČSN EN 60670-24.  
 Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz  
 Menovitý prúd: do 63 A  
 Rozstup medzi lištami DIN: 125 mm  
 Stupeň krytia: IP 30  
 Mechanická odolnosť: IK 07  
 Farba: RAL 9016  
 Počet stĺpcov rozvodnice: 1  
 Počet radov: 5  
 Počet modulov: 60 (69)  
 Rozmery š x v x h [mm]: 339 x 828 x 98

Pre viac informácií: [AK660N4 | ABB](#)

## ĎALŠIE VARIANTY

| Variant                                                                                               | Kód produktu    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|  12 (13) Modulov   | 2CPX032563R9999 |  |
|  24 (28) Modulov  | 2CPX032564R9999 |  |
|  36 (41) Modulov | 2CPX032565R9999 |  |
|  48 (56) Modulov | 2CPX032566R9999 |  |