

AK636M rozvodnica nástanná, bez dvierok

Kód produktu 2CPX031811R9999

Typové číslo AK636M

Variant 2 montážne dosky



POPIS

Rozvodnice rady AK600 sú určené pre nástennú montáž.

Rozvodnice sú vybavené 3zásuvkou a držiakom pre 12 modulov Keystone a E-DAT.

Výrobky sú certifikované ako úplný kryt podľa ČSN EN 60670-24.

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz

Menovitý prúd: do 63 A

Rozstup medzi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytia: IP 30

Mechanická odolnosť: IK 07

Farba: RAL 9016

Počet stĺpcov rozvodnice: 1



Počet radov: 3

Počet modulov: 36

Rozmery š x v x h [mm]: 339 x 578 x 98

Pre viac informácií: [AK636M | ABB](#)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 3 Montážne Dosky	2CPX031812R9999
 4 Montážne Dosky	2CPX031813R9999