


# AK630MB rozvodnica nástená, bez dvierok

**Kód produktu** 2CPX031815R9999

**Typové číslo** AK630MB

**Variant** 2 montážne dosky



## POPIS

Rozvodnice rady AK600 sú určené pre nástennú montáž.

Rozvodnice sú dodávané nevybavené.

Výrobky sú certifikované ako úplný kryt podľa ČSN EN 60670-24.

Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz

Menovitý prúd: do 63 A

Rozstup medzi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytia: IP 30

Mechanická odolnosť: IK 07

Farba: RAL 9016

Počet stĺpcov rozvodnice: 1




Počet radov: 3

Počet modulov: 36

Rozmery š x v x h [mm]: 339 x 578 x 98

Pre viac informácií: [AK630MB | ABB](#)

## ĎALŠIE VARIANTY

	<b>Variant</b>	<b>Kód produktu</b>
	1 montážna doska	2CPX031814R9999
	3 montážne dosky	2CPX031816R9999
	4 montážne dosky	2CPX031817R9999