

AK650MB rozvodnice nástěnná, bez dvířek

Kód produktu 2CPX031817R9999

Typové číslo AK650MB

Variant 4 montážne dosky






POPIS

Rozvodnice rady AK600 sú určené pre nástennú montáž.
 Rozvodnice sú dodávané nevybavené.
 Výrobky sú certifikované ako úplný kryt podľa ČSN EN 60670-24.
 Menovité prevádzkové napätie: 400 V AC 50/60 Hz
 Menovitý prúd: do 63 A
 Rozstup medzi lištami DIN: 125 mm
 Stupeň krytia: IP 30
 Mechanická odolnosť: IK 07
 Farba: RAL 9016
 Počet stĺpcov rozvodnice: 1
 Počet radov: 5
 Počet modulov: 60
 Rozmery š x v x h [mm]: 339 x 828 x 98

Pre viac informácií: [AK650MB | ABB](#)

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	1 montážna doska	2CPX031814R9999
	2 montážne dosky	2CPX031815R9999
	3 montážne dosky	2CPX031816R9999