

Zásuvka dvojnásobná bezskrutková, s clonkami, s natočenou dutinou

Kód produktu 2CHT132357C6141

Typové číslo 5513T-C02357 141W

Dizajn Zoni®

Radenie 2x(2P+PE)

Variant šedá / biela



POPIS

Stupeň krytí: IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.








Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm.

Při montáži do dutých příček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela	2CHT132357C6500
 Matná Biela	2CHT132357C6240
 Púdrová / Biela	2CHT132357C6142
 Olivová / Biela	2CHT132357C6143
 Greige / Biela	2CHT132357C6144
 Matná Čierna / Biela	2CHT132357C6137
 Matná Čierna	2CHT132357C6237