

# Zásuvka dvojnásobná bezskrutková, s clonkami, s natočenou dutinou

**Kód produktu** 2CHT132357C6143

**Typové číslo** 5513T-C02357 143W

**Dizajn** Zoni®

**Radenie** 2x(2P+PE)

**Variant** olivová / biela



## POPIS

Stupeň krytí: IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.




Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm.

Při montáži do dutých příček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela	2CHT132357C6500
 Matná Biela	2CHT132357C6240
 Šedá / Biela	2CHT132357C6141
 Púdrová / Biela	2CHT132357C6142
 Greige / Biela	2CHT132357C6144
Matná Čierna / Biela	2CHT132357C6137
Matná Čierna	2CHT132357C6237