

Zásuvka dvojnásobná bezskrutková, s clonkami, s natočenou dutinou

Kód produktu 2CHT132357C6144

Typové číslo 5513T-C02357 144W

Dizajn Zoni®

Radenie 2x(2P+PE)

Variant greige / biela



POPIS

Stupeň krytia: IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnenie skrulkami.

Bezskrulkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Prístroj je určený na montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm.

Pri montáži do dutých priečok použite krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela	2CHT132357C6500
 Matná Biela	2CHT132357C6240
 Matná Čierna	2CHT132357C6237
 Matná Čierna / Biela	2CHT132357C6137
 Šedá / Biela	2CHT132357C6141
 Púdrová / Biela	2CHT132357C6142
 Olivová / Biela	2CHT132357C6143