

Zásuvka s USB nabíjaním (USB-A + USB-C)

Kód produktu 2CHT693257A4237

Typové číslo 5569T-A32357 237

Dizajn Zoni®

Variant matná čierna



POPIS

Pre súčasné používanie zásuvky a nabíjania alebo napájania dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla typu A alebo C. Výstup USB-A: podpora nabíjacieho protokolu Apple MFI s 2,4A a BC 1.2 s 1,5A. DCP s 1,5 A

Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.

Max. menovitý prúd výstupu USB-A (druhý výstup nepoužitý): 2,4 A

Max. menovitý prúd výstupu USB-C (druhý výstup nepoužitý): 3 A

Pokojová spotreba: 75 mW

Nie je možné používať na dátový prenos.

Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C

Stupeň krytia: IP 20, SELV<9>V mm

Typový rad: 20 MUCB2USBAC

16 A, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela	2CHT693257A4500
 Matná Biela	2CHT693257A4240
 Šedá	2CHT693257A4241
 Púdrová	2CHT693257A4242
 Olivová	2CHT693257A4243
 Greige	2CHT693257A4244